


design

Per il tuo bagno sicuro
confortevole



info@kdesign-group.com
www.kdesign-group.com



design

EH-ST1-PP-BX

① SGABELLO REGOLABILE DA BAGNO
② ADJUSTABLE BATHROOM STOOL
③ BAIN DE TABOURET RÉGLABLE
④ BANO TABUARET REGULABLE
⑤ VERSTELLBARER HOCKER BAD

MATERIE: MATERIE: MATERIE: MATERIE:
① POLIPROPILENE
ALUMINIO ELASTOMERO
② POLIPROPILENE
ALUMINIUM ELASTOMER
③ POLIPROPILENE
ALUMINIUM ELASTOMÈRE
④ POLIPROPILENO
ALUMINIO ELASTOMERO
⑤ POLYPROPYLEN
ALUMINIUM ELASTOMER

Garanzia: Garantie: Garantía: Garantie:
① 2 ANNI
② 2 YEARS
③ 2 ANNÉES
④ 2 AÑOS
⑤ 2 JAHRE

Designed and produced by:
K design S.r.l. - Lo Spezia - ITALY

REF: EH-ST1-PP-BX
E 034055105412

① SGABELLO REGOLABILE DA BAGNO
② ADJUSTABLE BATHROOM STOOL
③ BAIN DE TABOURET RÉGLABLE
④ BANO TABUARET REGULABLE
⑤ VERSTELLBARER HOCKER BAD

design

design

design

design

design

design

① Istruzioni di installazione - ② EN Fitting Instructions - ③ FR Fiche d'Installation - ④ Instrucciones de montaje -
⑤ Montageanleitung

EH-ST1-PP-BX

① x1, ② x4, ③ x4, ④ x4

① Easy-install verslo f'esterno
② Hole facing outwards
③ Fixa oriendat vers' exterior
④ Agujero orientado hacia el exterior
⑤ Loch nach außen f'icht

① ② ③ ④ ⑤

① Instruții de lașare: Detergenți neutri și non-abrașivi - Autoșterea a 85 °C per un minut. - ② Washing instructions: Detergent neutral and non-abrasive - autoclave at 85 °C for one minute. - ③ Instruții de lașare: Detergenți neutri și non-abrașivi - autoșterea a 85 °C p'ndant una minut. - ④ Instrucciones de lașado: Detergente neutro y no abrasivo - autoclave a 85 °C durante un minuto. - ⑤ Wuschelanleitung: W'ischmittel neutral und nicht-abrasiv - Autoklaven bei 85 °C f'ir eine Minute.

① Andere produse k' design - ② Otros productos k' design - ③ Autres produits k' design - ④ Altri prodotti k' design - ⑤ Oħre k' design

① Handstep
② Bano de oapulo
③ Bano d'opulul
④ Crab bar
⑤ Commomo
⑥ EH-10-FCX
⑦ Scaletto da doccia
⑧ Shower mat
⑨ Bath seat
⑩ Bagno de bain
⑪ Siège de bain
⑫ Bano de oapulo
⑬ Baie de douche
⑭ Escabell
⑮ Douche
⑯ Douche

① EH-10-FCX
② EH-10-FCX